

**Garant**

**Lamellás csiszolókorong M14 Vlies (A) / szövet (A), Ø 125 mm×20 mm,  
Szemcsézet: 150FINE**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	566352 150FINE
GTIN	4062406276836
Árucikk kategória	51M

## Leírás

### Kivitel:

**Lamellaszerűen elrendezett csiszoló lapok** a csiszolóhenger tengelye körül. **M14 közvetlen befogóval.** Rendkívül rugalmas.

**Csiszolóvászon (A) és vlies (A)** kombinációja.

### Felhasználás:

Íves felület finom csiszolásához.

## Műszaki leírás

Szemcsézet	150
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Tárcsa Ø	125 mm
Tárcsaszélesség	20 mm

Terméknév attribútum	Ø 125 mm×20 mm
Menet	M14
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	30 m/s
Termék fajtája	Lamellás csiszolókorong

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Szárak	alkalmas		