

Garant

**150393 sz. kúpsüllyesztő készlet 3 befogófelülettel, kazettában 90°, AlTiCN,
Süllyesztők száma: 6**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	150394 6
GTIN	4062406275907
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Kúpsüllyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő **pontos, kerek 90°-os süllyesztések** rezgésmentes készítéséhez.

Tartalma:

1-1 db precíziós kúpsüllyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19 méret

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Süllyesztők száma	6
Bevonat	AlTiCN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS E
Függőleges élek osztása	egyenlőtlen

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	53 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	13 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	30 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	42 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 19 mm

150393 19

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° Külső Ø Dc 6 mm

150393 6

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 15 mm	150393 15
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 8 mm	150393 8
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150393 11,5
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel90° Külső Ø Dc 10 mm	150393 10