

KÄRCHER**Nedves- és száraporszívó, Gyártó jelölése: NT22APTE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078521 NT22APTE
GTIN	4054278287935
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű univerzális **nedves- és száraporszívó** nagy szívásteljesítménnyel és kompakt felépítéssel, a készüléken lévő tömlő- és tartozéktartóval. A tartály maximális töltöttségi szintjének elérésekor **automatikusan kikapcsol**.

- **A redős szűrő nedves és száraporszívást tesz lehetővé a szűrő eltávolítása nélkül.**
- **A Tact automatikus szűrőtisztító rendszer megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé csekély karbantartási költségek és a szűrő hosszú élettartama mellett.**
- **A központi forgókapcsolónak köszönhetően a szívóprogramok kényelmesen átkapcsolhatóak.**

Nedves- / száraporszívó készülék csatlakozó aljzattal és automatikus indítással elektromos szerszámokhoz.

- **Nedvességgel szemben ellenálló PES patronszűrő.**
- **Robusztus 22 l edény ütközővel és kormányozott kerekekkel.**

Figyelem:

Olajokhoz és olajtartalmú közegekhez a 078522 sz. ipari porszívót használja.

Műszaki leírás

Bekapcsoló automatika	igen
-----------------------	------

Működési zajkibocsátás	72 dB(A)
Kábelhossz	6 m
Vákuum	255 mbar
Turbinák száma	1
Levegő térfogatáram	71 l/s
Magasság	480 mm
Teljesítményfelvétel	1300 W
Gyártó jelölése	NT22APTE
Névleges csatlakoztatási szélesség	35 mm
Hossz	380 mm
Különlegesség	Kompakt
Szűrőtisztítás	ApClean félautomatikus szűrőtisztítás
Tartálytérfogat	22 l
Porkategória – porszívó	L
Szélesség	370 mm
Szűrőrendszer	Patronszo
Súly	6,1 kg
Szívótömlő hossza	1,9 m
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Adapter idom, Ø 40-35 mm Névleges csatlakoztatási szélesség DN35

078538 DN35