

**Forgács- / folyadék felszívó, Gyártó jelölése: VHO200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Árucikk kategória	07D

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű, nagyon hosszú élettartamú Nilfisk CFM „Grey Line” ipari porszívó. Nagy teljesítményű **folyadék felszívó** kiváló minőségű, olajálló tisztító készlettel. **Levegő visszafordító szeleppel** a szennytartály megbízható és egyszerű kiürítéséhez. Egy forgácskosár és az ürítő készlet már integrálva van. A fémmegmunkáló ipar legkülönbözőbb tisztítási feladataihoz alkalmas.

**Tartalom:**

Forgácskosár, integrált ürítő készlet, beleértve az olajálló tisztító készletet.

**Figyelem:**

Hozzávaló tartozékokat a 078551–078552 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Teljesítményfelvétel	2400 W
Működési zajkibocsátás	70 dB(A)
Vákuum	230 mbar
Tartálytérfogat	75 l

Gyártó jelölése	VHO 200
Magasság	1230 mm
Turbinák száma	1
Levegő térfogatáram	55 l/s
Szélesség	880 mm
Súly	60 kg
Hossz	580 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

---

## Tartozék

Ipari készletolajálló Tömlő Ø 50 mm	078551 50
Ipari készlet Tömlő Ø 50 mm	078552 50