

KÄRCHER**Szárazjeges tisztító készülék, Típus: IB10/8L2P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078573 IB10/8L2P
GTIN	4054278294247
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Rugalmas tisztítás makacs szennyeződések eltávolításánál szárazjéggel. A kisméretű és ergonomikus szórópisztoly ideális szűk helyekhez.

Felhasználás:

A mobil és **integrált szárazjég előállítással** felszerelt készülék komplex padlókon, gépeknél, motoroknál és alkatrészeknél is lehetővé teszi a tisztítást. A csekély sűrített levegő fogyasztásnak köszönhetően ideális műhelykompresszorokkal végzett használathoz.

Tartalom:

IB 10/8 L2P szárazjeges tisztító 5 m szórócsővel, szórópisztollyal, fúvóka megvilágítással, CO2 csatlakozó tömlővel, lapos szórófejjel.

Figyelem:

A CO2 palack nem képezi a tartozékok részét. CO2 specifikációk: Standard CO2 palack felmenő csővel / bűvárcsővel.

Teljesítményfelvétel: 1500 W

Munkanyomás: 0,7 – 10 bar

Levegő térfogatáram: 4200 - 48000 l/h

Súly: 92 kg

Műszaki leírás

Szélesség	440 mm
Hossz	845 mm
Magasság	938 mm
Teljesítményfelvétel	1500 W
Gyártó jelölése	IB 10/8 L2P
Munkanyomás	0,7 – 10 bar
Súly	92 kg
Levegő térfogatáram	4200 - 48000 l/h
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Szárjazeges tisztító