



## Négy fokozatú fúrógép, Típus: 720251



### Rendelési adatok

Rendelés száma	075156 720251
GTIN	4014586889849
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

Univerzális **négy fokozatú fúrógép** 32 mm fúrás kapacitásig. Jobb/bal forgásiránnyal, fordulatszám-beállítással, MK3 szerszámefogóval nehéz fúrási munkákhoz.

#### Előny:

Nehéz munkavégzéshez.

#### Figyelem:

Hozzávaló mágnes fúróállvány külön ajánlatkérésre kapható.  
Hozzávaló csigafúrókat a 114000 sz.-től talál.

### Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø acélban 2. fokozat	20 mm
Gyártó jelölése	BOZ 32-4 M
Súly	7,5 kg
Maximális csigafúró Ø acélban 1. fokozat	32 mm
Teljesítményfelvétel	1800 W
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø fában 1. fokozat	60 mm

Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális csigafúró Ø fában 2. fokozat	70 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 140 min <sup>-1</sup>
Fúrótokmány befogó	MK3
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúrógép