

## ejendals

### Hideg elleni védőkesztyű pár Tegera® 517, Kesztyűméret: 10



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	094824 10
GTIN	7392626070707
Árucikk kategória	04R

#### Leírás

**Kivitel:**

Tegera® 517. **Vízálló** és **bélelt** hideg elleni védőkesztyű **szintetikus bőrből** hideg és nedves környezetben végzett precíz tevékenységekhez. Tépőzárral és megerősített ujjbegyekkel.

**Kivitel reklámszöveg:**

Tegera® 517. **Vízálló** és **bélelt** hideg elleni védőkesztyű **szintetikus bőrből** hideg és nedves környezetben végzett precíz tevékenységekhez. Tépőzárral és megerősített ujjbegyekkel.

**Felhasználás:**

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

**Felhasználás reklámszöveg:**

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

**Szabvány:**

EN 388; EN 511

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Különösen szűk szabású. Egy mérettel kisebbnek tűnik.

**Figyelem reklámszöveg:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Különösen szűk szabású. Egy mérettel kisebbnek tűnik.

## Műszaki leírás

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyűméret	10
Kesztyű típus	Hideg elleni védőkesztyű
Kesztyű tulajdonságai	tépőzár
Tartalom	6
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Szabvány	EN 511
Hossz	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Hordozóanyag	Poliészter/ műbőr
Bevonat változat	nincs bevonat
Festék	fekete / zöld
Termék fajtája	Hideg elleni védőkesztyű