

ejendals

Hideg elleni védőkesztyű pár Tegera® 517, Kesztyűméret: 11



Rendelési adatok

Rendelés száma	094824 11
GTIN	7392626070721
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 517. **Vízálló** és **bélelt** hideg elleni védőkesztyű **szintetikus bőrből** hideg és nedves környezetben végzett precíz tevékenységekhez. Tépőzárral és megerősített ujjbegyekkel.

Kivitel reklámszöveg:

Tegera® 517. **Vízálló** és **bélelt** hideg elleni védőkesztyű **szintetikus bőrből** hideg és nedves környezetben végzett precíz tevékenységekhez. Tépőzárral és megerősített ujjbegyekkel.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Felhasználás reklámszöveg:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Különösen szűk szabású. Egy mérettel kisebbnek tűnik.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Különösen szűk szabású. Egy mérettel kisebbnek tűnik.

Műszaki leírás

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyűméret	11
Kesztyű típus	Hideg elleni védőkesztyű
Kesztyű tulajdonságai	tépőzár
Tartalom	6
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Szabvány	EN 511
Hossz	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Hordozóanyag	Poliészter/ műbőr
Bevonat változat	nincs bevonat
Festék	fekete / zöld
Termék fajtája	Hideg elleni védőkesztyű