

ejendals

Hideg elleni védőkesztyű pár Tegera® 517, Kesztyűméret: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	094824 9
GTIN	7392626070769
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 517. **Vízálló** és **bélelt** hideg elleni védőkesztyű **szintetikus bőrből** hideg és nedves környezetben végzett precíz tevékenységekhez. Tépőzárral és megerősített ujjbegyekkel.

Kivitel reklámszöveg:

Tegera® 517. **Vízálló** és **bélelt** hideg elleni védőkesztyű **szintetikus bőrből** hideg és nedves környezetben végzett precíz tevékenységekhez. Tépőzárral és megerősített ujjbegyekkel.

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Felhasználás reklámszöveg:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Különösen szűk szabású. Egy mérettel kisebbnek tűnik.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Különösen szűk szabású. Egy mérettel kisebbnek tűnik.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	9
Kesztyű típus	Hideg elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	tépőzár
Tartalom	6
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Szabvány	EN 511
Hossz	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Hordozóanyag	Poliészter/ műbőr
Bevonat változat	nincs bevonat
Festék	fekete / zöld
Termék fajtája	Hideg elleni védőkesztyű