

Garant**Írányváltós feltűzhető racsnik, Típus-Csatlakozó négyszög: 1-3/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657582 1-3/8
GTIN	4062406277284
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsnál. Nagyon kompakt **feltűzhető iránnyváltós racsnik, kioldóval.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Tartós terhelhetőség	135 Nm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Rátűző szár	9×12 mm
Alapméret S	28 mm
Magasság h	16,4 mm
Szélesség b	32 mm
Fogak száma	48
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Írányváltós kerepes hajtószár,	igen
Kerepes hajtószár kioldóval	igen
Termék fajtája	Racsni