

Garant GRIDLINE

**Tolóajtós kiszolgáló szekrény legurulásgátló perem nélkül, 26×20G,
Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	932128 800
GTIN	4062406277079
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszám kiszolgáló szekrény 60×28G méretben. Tolóajtókkal, hengerzárral központilag zárható. 26×20G fiókok és 26×20G kihúzható polcok rögzítése 25 mm-es osztásban mindkét oldalon lehetséges. **Egyenkénti fiókkihúzás biztosítás nélkül.**

Opcionális tartozék:

Hozzávaló fiókok a 930633 sz. és 930635 sz., hozzávaló kihúzható polcok a 930654 sz. és 930656 sz. alatt.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, tolóajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A 958080 – 958086 sz. lábazat NEM megfelelő.

Műszaki leírás

Súly	68 kg
Mélység	700 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Hasznos magasság	675 mm
Szélesség	1500 mm

Magasság	800 mm
Mélység G-ben	28
Szélesség G-ben	60
Anyagvastagság	1,2 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26×20G
Termék fajtája	Gépkiszolgáló szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------