

Garant GRIDLINE

Kiszolgáló szekrény ajtóval fiókok egyéni beszereléséhez, 20×24G, Magasság mm: 800**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 932012 800 |
| GTIN | 4062406277024 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

Szerszám kiszolgáló szekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Rekesz ajtóval és polccal, 25 mm-es osztásban állítható. Az ajtó külön zárható hengerzáras tolófogantyúval.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ajtó magassága | 450 mm |
| Szélesség | 600 mm |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×24 |
| Magasság | 800 mm |

| | |
|---|--|
| Súly | 59 kg |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 24 |
| Mélység | 700 mm |
| Hasznos magasság | 700 mm |
| Fiókok hasznos magassága | 250 mm |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 600 mm |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 80 kg |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 20×24G |
| Termék fajtája | Szerszámszekrény-ház |

Tartozék

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21 | 914227 HU21 |
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12 | 914226 HU12 |