

Garant**Villás rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 1-12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657792 1-12 |
| GTIN | 4062406277345 |
| Árucikk kategória | 61E |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsön.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alappmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alappmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).
Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Rátűző szár | 9×12 mm |
| Kulcsnyílás | 12 mm |
| Magasság h | 5,7 mm |
| Szélesség b | 27,5 mm |
| Alpméret S | 17,5 mm |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) |
| Termék fajtája | Villás rátűző |