

Garant GRIDLINE

Kiszolgáló szekrény ajtóval fiókok egyéni beszereléséhez, 20×24G, Magasság mm: 900**Rendelési adatok**

Rendelés száma	932012 900
GTIN	4062406277031
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszám kiszolgáló szekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Rekesz ajtóval és polccal, 25 mm-es osztásban állítható. Az ajtó külön zárható hengerzáras tolófogantyúval.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Ajtó magassága	550 mm
Szélesség	600 mm
Hasznos magasság	800 mm
Magasság	900 mm

Fiókok hasznos magassága	250 mm
Mélység	700 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Súly	69 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	80 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21