

Garant GRIDLINE

**Szárnyas ajtós kiszolgáló szekrény legurulásgátló perem nélkül, 26×20G,
Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	932101 800
GTIN	4062406277055
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszám kiszolgáló szekrény 30×28G méretben. Szárnyas ajtókkal, hengerzárral központilag zárható.

A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház és a kihúzható polclap nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Hozzávaló 26×20G fiókok.

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
Szélesség	750 mm
Súly	42 kg
Hasznos magasság	650 mm

Magasság	800 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26×20G
Termék fajtája	Gépkiszolgáló szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------