

HOLEX**Feltűzhető racsní, Típus-Csatlakozó négyszög: 1-3/8coll****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657630 1-3/8 |
| GTIN | 4062406278335 |
| Árucikk kategória | 62E |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

Átkapcsolható feltűzhető racsní.**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Alapméret S | 17,5 mm |
| Tartós terhelhetőség | 135 Nm |
| Fogak száma | 52 |
| Rátűző szár | 9×12 mm |
| Magasság h | 22,5 mm |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |
| Szélesség b | 35 mm |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Írányváltós kerepes hajtószár, | igen |
| Kerepes hajtószár kioldóval | nem |
| Termék fajtája | Racsni |