



Mennyezet és szerelési alátámasztó, Maximális hossz: 300cm



Rendelési adatok

Rendelés száma	861780 300
GTIN	4008158041261
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Különösen stabil szerkezet a nagy terhelésnek kitehető acélcsöveknek és a csúszásmentes PVC érintkező felületeknek köszönhetően. Egy kézzel használható a 2 komponenses műanyag markolatnak köszönhetően pumpás mechanizmussal. Gyorsmozgató gomb a teleszkópos szár gyors be- és kitolásához. Szabályozható tartóerő a nyélnél lévő támaszték forgatásával. Akár **maximum 160 kg (250 méret), ill. 110 kg (300 méret) terhelhetőség teljesen behúzott teleszkóp rudazattal**. Ferde részeken is használható az érintkező felületek **-45° - 45° közötti fokozatmentes billentésének** köszönhetően.

Ferde felületen való használatkor max. 40 kg-ig terhelhető.

Felhasználás:

Gipszkarton, fa deszkák, panelek, tetőléc, fém lécek, fóliák és lámpatestek rögzítéséhez akár 3,00 m magasságban. Ferde részeken is gond nélkül használható a billenthető és csúszásmentes PVC érintkező felületnek köszönhetően.

Műszaki leírás

Nyél anyaga	2K műanyag
Különlegesség	Billenthető

Különlegesség	csúszásmentes
Maximális teherbírás	110 kg
Alapanyag	Acél
Billenési szög	-45 - 45 fok
Teljes hossz	170 - 300 cm
Alkalmas	Fóliák
Alkalmas	Fa deszkák
Alkalmas	Fém lapok
Alkalmas	Tetőlécek
Alkalmas	Gipszkarton
Alkalmas	Lámpatestek
Alkalmas	Panelek
Tartólemez	9×7 cm
Súly	3,5 kg
Termék fajtája	Mennyezet / szerelési alátámasztó