

**Garant****Nyitott csillag rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 1-19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657902 1-19
GTIN	4062406277635
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Alkalmazható:**

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

**Figyelem:**

A rátűzők terhelhetősége a kulcsnyílásoknak megfelelően korlátozott, és ez kisebb lehet, mint a nyomatékkulcs kapacitása

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).  
Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

## Műszaki leírás

Rátűző szár	9×12 mm
Magasság h	15 mm
Alpméret S	17,5 mm
Szélesség b	34,6 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)
Racsni funkció	nem
Termék fajtája	Csillag rátűző