

Garant**ER kiegyenlítő önbeálló tartó Hengeres, Típus: 25-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319780 25-32
GTIN	4062406278410
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kiegyenlítő tartó ER szorítópatron adapterrel. **Beállítható radiális- és szögkiegyenlítés.** Belső hűtéssel.

Felhasználás:

Optimális a munkadarab és a szerszám közötti egytengelyűségi hibáknál, pl. dörzsárazásnál vagy menetvágásnál (húzás/nyomás kiegyenlítés nélkül). Elsődlegesen esztergagépeken való használathoz, de marógépekhez is alkalmas.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	58 mm
Szár Ø d	25 mm
ER szorítópatronhoz	32
Külső Ø D	69 mm
Radiális kiegyenlítés	1,5 mm
Hozzávaló ER méret	32
Belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

