

Garant**ER kiegyenlítő önbeálló tartó Hengeres, Típus: 25-25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319780 25-25
GTIN	4062406276706
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kiegyenlítő tartó ER szorítópatron adapterrel. **Beállítható radiális- és szögkiegyenlítés.** Belső hűtéssel.

Felhasználás:

Optimális a munkadarab és a szerszám közötti egytengelyűségi hibáknál, pl. dörzsárazásnál vagy menetvágásnál (húzás/nyomás kiegyenlítés nélkül). Elsődlegesen esztergagépeken való használathoz, de marógépekhez is alkalmas.

Műszaki leírás

Szár Ø d	25 mm
ER szorítópatronhoz	25
Külső Ø D	57 mm
A-méret kinyúlási hossz	53 mm
Radiális kiegyenlítés	1 mm
Hozzávaló ER méret	25
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

