

Garant**Marólapka profil nélkül, HB7720, Marási szélesség A: 3mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 217259 3 |
| GTIN | 4062406278175 |
| Árucikk kategória | 21C |

Leírás**Kivitel:**Extra nagyméretű beszúrási mélység S_{max} .**Műszaki leírás**

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Rádiusz R | 0,15 mm |
| Külső Ø D | 37 mm |
| Max. fogásmélység S_{max} | 11,5 mm |
| Típus | HB7720 |
| Típus | P26 |
| Vágóélek száma Z | 6 |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 500 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 250 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 250 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 100 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 60 m/min | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 45 m/min | H |
| Acél < 65 HRC | alkalmas | 35 m/min | H |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 180 m/min | K |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |