



LED-EX munkalámpa elemmel, Típus: 3AALH



Rendelési adatok

Rendelés száma	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett munkalámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva. Rendkívül világos megvilágítás és nagyon hosszú élettartam.

Multifunkciós munkalámpa eltávolítható mágnesalppal, a fém felületekhez tapad. A lámpafej 360°-ban elforgatható, és 120°-ban felfelé és lefelé dönthető (minden helyzetben rögzíthető). Acél csíptetővel és első kapcsolóval.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Égő	LED modul
Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédett területekhez
Fényáram	228 lm
Teljes szélesség	54 mm

IP védettségi osztály	IP 67
Súly	185 g
ATEX zóna	zóna 0
ATEX zóna	zóna 20
A tartalmazott elemek száma	3
Elem típusa	Mignon, AA
Teljes hossz	182 mm
Világítási idő	8,4 óra
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR6	081559 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081553 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081554 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081552 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081551 LR6