



Sűrített levegős fúrógép, Típus: D2148RQ



Rendelési adatok

Rendelés száma	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Nagy teljesítményű és rezgésmentes járású, pisztoly formájú fúrógép-család acélban 13 mm fúrási teljesítményig. A markolaton keresztül elvezetett kiáramló levegő megakadályozza a forgácsok szétfúvását. Gyorsbefogó fúrótokmánnal. **Jobb- / bal forgásirány** közötti irányváltó szelep (csavarozóként vagy menet fúróként történő használathoz).

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány. Plusz támasztómarkolattal.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximum levegőigény	600 l/min
Maximális fordulatszám	0 - 750 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	3,7 m/s ²
Hossz	248 mm
Leadott teljesítmény	250 W

Súly	1,4 kg
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Működési zajkibocsátás	85 dB(A)
Gyártó jelölése	D2148RQ
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Fúrógép