



Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék „TruCheck™ 2”, Maximális nyomaték: 30Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654471 30
GTIN	5060207566667
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

- Kompakt, kézre álló vizsgálókészülék.
- Csavaros rögzítés sík felületen (asztal, fal stb.).
- LCD kijelző. A LED-es háttérvilágítás jó leolvashatóságot biztosít rosszul megvilágított munkaterületeken.
- A beépített Micro-USB-2.0 csatlakozó lehetővé teszi az áramellátást.
- Mértékegységek: Nm.

Előny:

- Egyszerű kezelés (hiba-minimalizálás).
- „Kalibrálási szaktudással” nem rendelkező felhasználók is használhatják.
- A kijelző nullázásához csak egy gomb megnyomása szükséges.

Felhasználás:

A kattató és kijelzős, jobbos forgású nyomatékkulcsok beállítása és ellenőrzése.

Pontosság:

Százalékos mért érték hiba $\pm 1\%$.

Tartalom:

USB tápegység (EU/UK/US/AUS), mikro USB 2.0 kábel, stabil, műanyag kofferben.

Műszaki leírás

Méréstartomány	1,5 - 30 Nm
----------------	-------------

Súly	1,4 kg
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Kijelző készülék szélessége	175 mm
Négyszög-adapter	1/4 coll
Négyszög-adapter	3/8 coll
Kijelző készülék magassága	64 mm
Maximális nyomaték	30 Nm
Kijelző készülék mélysége	72 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	100 - 240 V
Külső hatszög	10 mm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Szolgáltatások

Kalibrálás, jobbosNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Típushoz 400	020120 400
DAkKS kalibrálás, jobbNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Típushoz 1000	020130 1000
DAkKS kalibrálás, jobbNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Típushoz 0,1-1100	020130 0,1-1100