

**VHB™ ragasztószalag, Átlátszó, Szélesség×hossz (mm×m): 12X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083787 12X33
GTIN	4001895594083
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ 4910** nagyon átlátszó és ennek köszönhetően használható háttérvilágítású, fényáteresztő táblák, műgyanta erősítésű üveg, fém, üveg, és nagy felületi energetikájú anyagok (HSE), dekorációs anyagok lécek, névtáblák és logók felszereléséhez, panelek felragasztásához és merevítő elemek rögzítéséhez.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes. További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Ragasztó massa: akrilát

Hossz: 33 m

Szélesség: 12 mm

Vastagság: 1 mm

Műszaki leírás

Festék	Átlátszó
Ragasztóerő acélon	4,8 N/mm
Tárolási hőmérséklet	20 °C

Adatlap

Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Tágulási képesség	300 %
Szélesség	12 mm
Eltarthatóság	12 hónap
Gyártó jelölése	4910
Ragasztó massa	akrilát
Vastagság	1 mm
Hossz	33 m
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Terméknév attribútum	Átlátszó
Termék fajtája	Ragasztószalag