

Garant GRIDLINE

Asztal mérőmikroszkópokhoz, Szélesség×mélység: 1500X700mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	492580 1500X700
GTIN	4062406279929
Árucikk kategória	41M

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acéllemez ház sötétszürke Eluplan munkalappal, 3 mm vastag grafit élfóliával. GARANT zárrendszerrel.

Alkalmazható:

GARANT videó mérőmikroszkóp max. X=200 / Y=100 méréstartománnyal.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra): 50; 300; 300 mm

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracitszürke.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Teherbírás a felületen elosztva	1000 kg
Fiókok száma	3
Mélység	700 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Szélesség	1500 mm
Súly	124 kg

Munkapad magassága	840 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Fiókkihúzás	100
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Termék fajtája	Alapszekrény