

**Rátűzőkulcs készlet Torx®-hoz, 1/4 col négyszög 9 darabos, Típus: 1/4****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 630910 1/4    |
| GTIN              | 4062406280031 |
| Árucikk kategória | 62A           |

**Leírás****Kivitel:**

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

**Felhasználás:**

Belső Torx® csavarokhoz M2,5–M8 menettel.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Tartalom:**

Fejek Torx®-hoz: 9 db 631805 sz.

TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

**Műszaki leírás**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll                     |
| Tartalom (db)       | 9                            |
| Profil              | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |

**Tartozék**

|  |             |
|--|-------------|
| Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX10 | 631805 TX10 |
|--|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX27 | 631805 TX27 |
| Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX8  | 631805 TX8  |
| Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX15 | 631805 TX15 |
| Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX20 | 631805 TX20 |
| Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX9  | 631805 TX9  |
| Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX40 | 631805 TX40 |
| Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX30 | 631805 TX30 |
| Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX25 | 631805 TX25 |