

VHB™ ragasztószalag, fekete, Szélesség×hossz (mm×m): 25X33**Rendelési adatok**

Rendelés száma	083789 25X33
GTIN	4001895844928
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas nagy teljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ 5952** alkalmas bel- és kültéri használathoz. Gyorsan és egyszerűen összeragasztható, és nagy teljesítményű és hosszan tartó kötést hoz létre. Ezt a nagy teljesítményű és viszkoelasztikus VHB ragasztószalagot a legkülönbözőbb felületeken használja, mint pl. porszórt bevonatok.

Figyelem:

További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Szélesség	25 mm
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Gyártó jelölése	5952
Vastagság	1,1 mm
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Ragasztóerő acélon	5,5 N/mm

Ragasztó massa	akrilát
Tágulási képesség	300 %
Eltarthatóság	12 hónap
Hossz	33 m
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Festék	fekete
Terméknév attribútum	fekete
USP1	VHB™
USP2	fekete
Termék fajtája	Ragasztószalag