

3M**VHB™ ragasztószalag, fekete, Szélesség×hossz (mm×m): 12X33**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhöz. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ 5952** végig megbízhatóságot jelent. Optimálisan illeszkedik a ragasztandó felülethez. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy mind vékony, mind strukturált felületek is teljes felületükkel feszültségmentesen összekapcsolódjanak.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes. További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Ragasztó massa: akrilát

Hossz: 33 m

Szélesség: 12 mm

Vastagság: 1,6 mm

Műszaki leírás

Ragasztó massa	akrilát
Burkolat anyaga	Papír
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Eltarthatóság	12 hónap
Festék	szürke
Hőálló max.	120 - 150 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Szélesség	12 mm
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Összeszerelés
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Tömítés
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Ragasztóerő acélon	5,5 N/mm
Hossz	33 m
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	csillapító
Különlegesség	nedvességálló
Vastagság	1,6 mm
Tágulási képesség	300 %
Gyártó jelölése	5962F
Terméknév attribútum	fekete
Termék fajtája	Ragasztószalag