


**VHB™ ragasztószalag, szürke, Szélesség×hossz (mm×m): 12X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083786 12X33
GTIN	4054596197015
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ GPH-110GF** illeszkedő habszivacs magból áll és magas hőmérsékleteket is elvisel. Erős, tartós és hosszan tartó kötés gyors és egyszerű létrehozására szolgál.

Figyelem:

További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Hossz: 33 m

Szélesség: 12 mm

Műszaki leírás

Hossz	33 m
Szélesség	12 mm
Terméknév attribútum	szürke
Termék fajtája	Ragasztószalag

