

**VHB™ ragasztószalag, fehér, Szélesség×hossz (mm×m): 12X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083781 12X33
GTIN	4054596766396
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

**Kétoldalas** nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ LSE-110WF** kifejezetten alacsony energetikájú műanyagok és kompozit anyagok kihívást jelentő ragasztásához alkalmas bel- és kültéren.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Ragasztó massa: akrilát

Hossz: 33 m

Szélesség: 12 mm

Vastagság: 1,1 mm

**Műszaki leírás**

Festék	fehér
--------	-------

## Adatlap

Hőálló max.	90 °C
Gyártó jelölése	LSE-110WF
Vastagság	1,1 mm
Ragasztóerő acélon	4,4 N/mm
Ragasztó massa	akrilát
Eltarthatóság	18 hónap
Hossz	33 m
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Tárolási hőmérséklet	16 °C
Szélesség	12 mm
Tárolási levegő páratartalom	40 %
Terméknév attribútum	fehér
Termék fajtája	Ragasztószalag