

SONO  SWISS®**Ultrahangos tisztítókészülék DURA-T, Úrtartalom: 12l****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082924 12
GTIN	2050002040366
Árucikk kategória	04E

Leírás**Kivitel:**

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.

Asztali készülék: DURA-T – a hegesztett DUPLEX nemesacél edények alkalmasak több műszakos üzemhez.

Felhasználás:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert (082930 sz.-től). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Tartalom:

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.

Műszaki leírás

Készülék hossza	355 mm
Tisztítómedence szélessége	238 mm
Tisztítómedence úrtartalom	12 l

Tisztítómedence hossza	297 mm
Ultrahangos csúcsteljesítmény	800 W
Szárító modullal bővíthető	nem
Készülék magassága	320 mm
Készülék szélessége	290 mm
Fűtőtéljesítmény	800 W
Olajválasztóval bővíthető	nem
Szivattyús szűrővel bővíthető	nem
Tisztítómedence magassága	200 mm
Öblítő modullal bővíthető	nem
Súly	7,3 kg
Betétkosár hossza	240 mm
Teljesítményfelvétel	1000 W
Energiaellátás	Vezetékes
Betétkosár szélessége	181 mm
Névleges feszültség	230 V
Névleges tartalom	9 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Erős ultrahangos tisztítószerT1 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082930 10
Erős ultrahangos tisztítószerT4 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082934 10
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg 1	082931 1
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg AK	082931 AK
Erős ultrahangos tisztítószerT2 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082932 10
Erős ultrahangos tisztítószerT4 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082934 2,5
Erős ultrahangos tisztítószerT5 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082935 10

Betétkosár INOX A méret megfelelő a 082922 / 082923 / 082924 sz.-hoz 12

082926 12

Erős ultrahangos tisztítószerT2 Feltöltési mennyiség l/kg
2,5

082932 2,5

Erős ultrahangos tisztítószerT1 Feltöltési mennyiség l/kg
2,5

082930 2,5