

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940001 2000
GTIN	4062406279646
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 20×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen. Ezek a szekrények tökéletesen alkalmasak **rendszerkoffereink tárolásához**. Hozzávaló rendszerkoffereket a Kéziszerszámok és mérőeszközök katalógusban talál a 693330 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Súly	81 kg
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Szélesség G-ben	20
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	500 mm
Mélység	500 mm
Polclapok száma	5
Magasság	2000 mm
Hasznos magasság	1845 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen
Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 100 mm	940640 100
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 200 mm	940640 200
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 75 mm	940640 75
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 300 mm	940640 300
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 150 mm	940640 150
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940552 20
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940560 20