

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940003 2000
GTIN	4062406279653
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 20×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen. Ezek a szekrények tökéletesen alkalmasak **rendszerkoffereink tárolásához**. Hozzávaló rendszerkoffereket a Kéziszerszámok és mérőeszközök katalógusban talál a 693330 sz. alatt.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Szélesség	500 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen
Súly	81 kg
Mélység	500 mm
Magasság	2000 mm
Szélesség G-ben	20
Polclapok száma	5
Hasznos magasság	1845 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 100 mm	940640 100
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
	940640 125

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 75 mm

940640 75

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 300 mm

940640 300

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 200 mm

940640 200

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 150 mm

940640 150

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940560 40

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F

940559 F

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm

940501 2000

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940552 40