



## Menetfúró bit, gőzölt, M: M5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	130990 M5
GTIN	4062406281243
Árucikk kategória	12H

### Leírás

**Kivitel:**

1/4 col hatszög szárral DIN 3126 szerint, C 6,3.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Felhasználás furattípusnál: max. 1,5×D átmenő furatnál

Szabvány: Gyári szabvány

Menet szabvány: DIN 13

Bekezdő alak: B

Vágásirány: jobbos

Menetszerszám fajtája: kézi menetfúró

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 34 mm

Magfurat Ø: 4,2 mm

### Műszaki leírás

Menet szabvány	DIN 13
Magfurat Ø	4,2 mm
Menetemelkedés	0,8 mm
Vágásirány	jobbos
Bekezdő alak	B
Szabvány	Gyári szabvány
Menetszerszám fajtája	kézi menetfúró

Menetmérethez	M5
Teljes hossz L	34 mm
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Termék fajtája	Menetfúró bit

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		