

**Menetfúró bit, gőzölt, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130990 M4
GTIN	4062406281236
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:**

1/4 col hatszög szárral DIN 3126 szerint, C 6,3.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Felhasználás furattípusnál: max. 1,5×D átmenő furatnál

Szabvány: Gyári szabvány

Menet szabvány: DIN 13

Bekezdő alak: B

Vágásirány: jobbos

Menetszerszám fajtája: kézi menetfúró

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 34 mm

Magfurat Ø: 3,3 mm

Műszaki leírás

Menet szabvány	DIN 13
Menetemelkedés	0,7 mm
Magfurat Ø	3,3 mm
Menetszerszám fajtája	kézi menetfúró
Bekezdő alak	B
Szabvány	Gyári szabvány
Vágásirány	jobbos

Menetmérethez	M4
Teljes hossz L	34 mm
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD átmenő furatnál
Termék fajtája	Menetfúró bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		