


Garant GRIDLINE

**Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G, 26x20G, Fiók előlap magasság: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942580 125
GTIN	4062406280109
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Fiókok GridLine **tolóajtós** nagyméretű szekrényekbe és nagy teherbírású szekrényekbe történő beszereléshez.

Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.

**Alkalmazható:**

941045 – 941077 sz., 942345 – 942367 sz., 942745 – 942767 sz., 942845 – 942867 sz. szekrényekhez.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

A fiókok nem alkalmasak szárnyas ajtós szekrényekhez.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	100 mm
Hasznos szélesség G-ben	26
Hasznos mélység G-ben	20
Súly	7 kg

Hasznos szélesség	650 mm
Hasznos mélység	500 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×20G
Termék fajtája	Fiók

## Tartozék

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 26X20	951885 26X20
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 26X20	951830 26X20
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 26X20	951910 26X20