


Garant GRIDLINE

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G, 36x20G, Fiók előlap magasság: 200mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942583 200
GTIN	4062406281380
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Fiókok GridLine **tolóajtós** nagyméretű szekrényekbe és nagy teherbírású szekrényekbe történő beszereléshez.

Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.

Alkalmazható:

941045 – 941077 sz., 942345 – 942367 sz., 942745 – 942767 sz., 942845 – 942867 sz. szekrényekhez.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

A fiókok nem alkalmasak szárnyas ajtós szekrényekhez.

Műszaki leírás

Hasznos szélesség G-ben	36
Súly	10 kg
Hasznos mélység G-ben	20
Hasznos magasság	175 mm

Hasznos szélesség	900 mm
Hasznos mélység	500 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×20G
Termék fajtája	Fiók

Tartozék

Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X20	951910 36X20
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 36X20	951885 36X20
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X20	951830 36X20