

Garant GRIDLINE

**Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 30G, 26×14G, Fiók előlap magasság: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940651 150
GTIN	4062406281434
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Fiókok GridLine tolóajtós és redőnyös szekrényekbe történő beszereléshez. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

**Alkalmazható:**

940089 sz., 940109 sz., 940165 – 940237 sz., 940885 – 940907 sz. szekrények.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Elválasztó lapokkal való felosztás nem lehetséges, mert a fiók alja zárt.

**Műszaki leírás**

Súly	15 kg
Hasznos mélység G-ben	14
Hasznos szélesség G-ben	26
Hasznos magasság	125 mm
Hasznos szélesség	650 mm
Hasznos mélység	350 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg

Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×14G
Termék fajtája	Fiók

## Tartozék

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg

950180 75