


Garant GRIDLINE

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G, 36×14G, Fiók előlap magasság: 200mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940652 200 |
| GTIN | 4062406281502 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Fiókok GridLine tolóajtós és redőnyös szekrényekbe történő beszereléshez. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Alkalmazható:

940089 sz., 940109 sz., 940165 – 940237 sz., 940885 – 940907 sz. szekrények.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Elválasztó lapokkal való felosztás nem lehetséges, mert a fiók alja zárt.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Súly | 18 kg |
| Hasznos szélesség G-ben | 36 |
| Hasznos magasság | 175 mm |
| Hasznos mélység G-ben | 14 |
| Hasznos mélység | 350 mm |
| Hasznos szélesség | 900 mm |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |

| | |
|--|---|
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben | 36x14G |
| Termék fajtája | Fiók |

Tartozék

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók
teherbírása 75 kg

950180 75