


Garant GRIDLINE

**Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G, 36×14G, Fiók előlap magasság: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940652 300
GTIN	4062406281717
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Fiókok GridLine tolóajtós és redőnyös szekrényekbe történő beszereléshez. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

**Alkalmazható:**

940089 sz., 940109 sz., 940165 – 940237 sz., 940885 – 940907 sz. szekrények.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Elválasztó lapokkal való felosztás nem lehetséges, mert a fiók alja zárt.

**Műszaki leírás**

Súly	21 kg
Hasznos mélység G-ben	14
Hasznos magasság	275 mm
Hasznos szélesség G-ben	36
Hasznos szélesség	900 mm
Hasznos mélység	350 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	36x14G
Termék fajtája	Fiók

---

## Tartozék

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók  
teherbírása 75 kg

950180 75