

HOLEX**Kesztyű pár Arc Flash, Kesztyűméret: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094905 6
GTIN	4062406281748
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Arc Flash. Ívfény védőkesztyű vágás elleni védelemmel (Level C). A tenyérfelület ATPV értékei: 42,3 cal/cm² ; a kézfej ATPV értékei: 16,8 cal/cm² .

Felhasználás:

Elektromos berendezéseken végzett munkánál.

Szabvány:

EN 388; EN 407

Level 2 nach ASTM F2675.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Univerzális

Kötéstechnológia	13G
Szabvány	EN 407
EN 388	2341C
EN 407	41324X
Sugárzó hő, max.	41324X
Hordozóanyag	Aramid szövet
Bevonat	Neoprén/nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Vágásvédelmi kategória	C
ATPV	16,8 cal/cm ²
ATPV	42,3 cal/cm ²
Festék	sárga / fekete
Termék fajtája	Villanyszerelő kesztyűk