

**HOLEX****Kesztyű pár Arc Flash, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094905 9
GTIN	4062406281779
Árucikk kategória	02H

**Leírás****Kivitel:**

**Arc Flash.** Ívfény védőkesztyű vágás elleni védelemmel (Level C). A tenyérfelület ATPV értékei: 42,3 cal/cm<sup>2</sup> ; a kézfej ATPV értékei: 16,8 cal/cm<sup>2</sup> .

**Felhasználás:**

Elektromos berendezéseken végzett munkánál.

**Szabvány:**

EN 388; EN 407

Level 2 nach ASTM F2675.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Univerzális

Kötéstechnológia	13G
Szabvány	EN 407
EN 388	2341C
EN 407	41324X
Sugárzó hő, max.	41324X
Hordozóanyag	Aramid szövet
Bevonat	Neoprén/nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Vágásvédelmi kategória	C
ATPV	16,8 cal/cm <sup>2</sup>
ATPV	42,3 cal/cm <sup>2</sup>
Festék	sárga / fekete
Termék fajtája	Villanyszerelő kesztyűk