



Precíziós palástköszörű korong D×T×H (mm), 400×30×127, Típus: A80



Rendelési adatok

Rendelés száma	594588 A80
GTIN	9003176559182
Árucikk kategória	53Y

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű kerámia kötésű palástköszörű korongok. A szemcse és a kötés arányának, a kötési szilárdságnak és a gyártási folyamatnak az optimális összehangolásával rendelkező köszörűkorong szerkezetet a következők jellemzik:

- **Jó vágóképesség és rövidebb köszörülési idők csekélyebb kopás mellett.**
- **Csekély hőterhelés, hűvös csiszolás.**
- **Elkerülhetőek a lehúzási ciklusok miatti hosszú állásidők.**

Specifikáció: 454A 802J10 V3. Szinterkorund a hosszabb élettartam és jobb csiszolási teljesítmény érdekében. Különösen alkalmas **erősen ötvözött acélokhhoz / HSS-hez.**

Felhasználás:

- **Univerzálisan használható palástköszörüléshez (hosszanti köszörüléshez, egyenes / ferde beszúró köszörüléshez). Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban (pl. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin stb.)**
- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

Figyelem:

Síkköszörüléshez is alkalmas.

Alak: 1

Alak: 1

Műszaki leírás

Csiszolási eljárás	Palástköszörű
Csiszolóanyag	Szinterkorund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	454A 80J10 V3
Alak	1
Tárcsa Ø D	400 mm
Tárcsaszélesség T	30 mm
Terméknév attribútum	400×30×127
Furat Ø H	127 mm
Termék fajtája	Palástköszörű korong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		