

**Precíziós palástköszörű korong D×T×H (mm), 500×50×203,2, Típus: A80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	594594 A80
GTIN	9003176559298
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Nagyteljesítményű kerámia kötésű palástköszörű korongok.** A szemcse és a kötés arányának, a kötési szilárdságnak és a gyártási folyamatnak az optimális összehangolásával rendelkező köszörűkorong szerkezetet a következők jellemzik:

- **Jó vágóképesség és rövidebb köszörülési idők csekélyebb kopás mellett.**
- **Csekély hőterhelés, hűvös csiszolás.**
- **Elkerülhetőek a lehúzási ciklusok miatti hosszú állásidők.**

**Specifikáció: 454A 802J10 V3.** Szinterkorund a hosszabb élettartam és jobb csiszolási teljesítmény érdekében. Különösen alkalmas **erősen ötvözött acélokhhoz / HSS-hez.**

**Felhasználás:**

- **Univerzálisan használható palástköszörüléshez (hosszanti köszörüléshez, egyenes / ferde beszúró köszörüléshez). Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban (pl. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin stb.)**
- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

**Figyelem:**

Síkköszörüléshez is alkalmas.

Alak: 1

Alak: 1

## Műszaki leírás

Csiszolási eljárás	Palástköszörű
Csiszolóanyag	Szinterkorund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	454A 80J10 V3
Alak	1
Tárcsa Ø D	500 mm
Tárcsaszélesség T	50 mm
Terméknév attribútum	500×50×203,2
Furat Ø H	203,2 mm
Termék fajtája	Palástköszörű korong

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		