



Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 11mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	614905 11
GTIN	3662424064999
Árucikk kategória	63V

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Gyűrű és csillag racsnizó hatással. A pofánál lévő plusz racsnis mechanikagyors meghúzást tesz lehetővé átfogás nélkül. Csillag oldal integrált rugóval a rögzítőeszközön való átcsúszás megakadályozásához – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	23,7 mm
Kulcsnyílás	11 mm
Pofamagasság h ₁	5,2 mm
Gyűrű Ø D	22 mm
Gyűrűmagasság h ₂	7,7 mm
Kulcs hossza L	165 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs