



## Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	614905 8
GTIN	3662424064968
Árucikk kategória	63V

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Gyűrű és csillag racsnizó hatással. A pofánál lévő plusz racsnis mechanikagyors meghúzást tesz lehetővé átfogás nélkül. Csillag oldal integrált rugóval a rögzítőeszközön való átcsúszás megakadályozásához – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Pofaszélesség b	18,6 mm
Kulcsnyílás	8 mm
Gyűrű Ø D	16,8 mm
Kulcs hossza L	140 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	6,5 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	4,6 mm
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs