



## Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	614905 12
GTIN	3662424065002
Árucikk kategória	63V

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Gyűrű és csillag racsnizó hatással. A pofánál lévő plusz racsnis mechanikagyors meghúzást tesz lehetővé átfogás nélkül. Csillag oldal integrált rugóval a rögzítőeszközön való átcsúszás megakadályozásához – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

### Műszaki leírás

Pofaszélesség b	26,8 mm
Kulcsnyílás	12 mm
Kulcs hossza L	171 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	5,4 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	8,2 mm
Gyűrű Ø D	23,2 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs