



## Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 16mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	614905 16
GTIN	3662424065040
Árucikk kategória	63V

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Gyűrű és csillag racsnizó hatással. A pofánál lévő plusz racsnis mechanikagyors meghúzást tesz lehetővé átfogás nélkül. Csillag oldal integrált rugóval a rögzítőeszközön való átcsúszás megakadályozásához – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

### Műszaki leírás

Gyűrűmagasság $h_2$	9,9 mm
Kulcs hossza L	208 mm
Gyűrű $\varnothing D$	30 mm
Pofaszélesség b	34,9 mm
Pofamagasság $h_1$	6,6 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcsnyílás	16 mm
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs