




## Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 30 darabos, Típus: 6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	630366 6
GTIN	4018754260614
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

#### Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M8.

Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel és hornyos csavarokhoz M2,5 – M5 menettel.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

#### Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 631000 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 4 db 631700 sz. 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db 675310 sz. 1; 2; 3 méret

Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 4 db 675250 sz. 3,5; 4; 5,5; 8 méret

Bit pengetartó: 1 db hasonló, mint a 676800 sz. 4/4 méret

Keresztmarkolat: 1 db 633000 sz. 116 méret

Nyeles hajtószár: 1 db 632800 sz. 150 méret

Hosszabbító: 2 db 632400 sz. 50; 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633500 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

### Műszaki leírás

Hossz	322 mm
Szélesség	134 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631000 7
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631000 10
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632400 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631000 8
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632400 50
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631000 11
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631000 4
Lapos bit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 4 mm	675250 4
T-hajtószár, 1/4 col Teljes hossz mm	633000
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz mm	632800
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675310 1/25
Lapos bit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 5,5 mm	675250 5,5
Lapos bit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 3 mm	675250 3
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631000 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631000 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631000 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631000 4,5
Átalakító Típus 4/4	676800 4/4
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 6 mm	631700 6
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 3 mm	631700 3
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631000 9

Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675310 2/25
Lapos bit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 8 mm	675250 8
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col Típus 1/4	632000 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631000 13
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675310 3/25
Kardáncsukló, 1/4 col Típus 1/4	633500 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631000 12
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 5 mm	631700 5
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 4 mm	631700 4